

l csatlakozó NPQP-L-Q12-E-FD-P10

Cikkszám: 133109

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 10 mm |
| Konstrukció | L-shape |
| Csomagolási egység | 10 |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - különösen erős korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 20 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 12 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 12 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | PP |
| Material of tube retaining claw | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |