

# t csatlakozó NPQP-T-Q8-E-FD-P10

Cikkszám: 133112

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték   |
|--|---|
| Méret                                      | Standard                                      |
| Névleges méret                             | 6.2 mm  |
| Konstrukció                                | T alak  |
| Csomagolási egység                         | 10  |
| Konstruktív felépítés                      | Push-pull elv                                 |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás          | -0.95 ... 10 bar                              |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges                 |
| KBK korrózióállósági osztály               | 4 - különösen erős korróziós károsodás        |
| PWIS conformity                            | VDMA24364 zone III                            |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség    | Lásd a bővített nyersanyag-információt        |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 60 °C                                 |
| Gyártmány súlya                            | 13 g  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | 8 mm külső átmérőjű csőhöz                    |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | 8 mm külső átmérőjű csőhöz                    |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform                                  |
| Material housing                           | PP  |
| Material of tube retaining claw            | erősen ötvözött acél, rozsdamentes            |