

**t csatlakozó**  
**NPQP-T-Q12-E-FD**  
Cikkszám: 133176

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	10 mm
Konstrukció	T alak
Csomagolási egység	1
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	30 g
Pneumatikus csatlakozás 1	12 mm külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás 2	12 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PP
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes