

Műanyag tömlő PU-2-BL

Cikkszám: 13365

FESTO

poliamid (élelmiszeriparban nem megengedett az alkalmazása).
A legmagasabb megengedett nyomásérték a legmagasabb megengedett hőmérsékletre vonatkozik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	3.2 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	13 mm
Belső átmérő	2.3 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Engedély	TÜV
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.005 kg/m
Szín	kék
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, cső	TPE-U(PU)