

Tengelycsap EAMB-24-9-15X21-16X20

Cikkszám: 1344642

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	15 mm
2. tartó átmérője	16 mm
Méret	80
Névleges hossz	21 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.1 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	29 Nm
Terméksúly	72 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis