


tengelykapcsoló ház EAMK-A-N38-38D

Cikkszám: 1345947

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	85 g
Csatlakozófelület, szabályozó	N38
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	38D
Anyag megjegyzés	RoHS konform