

Szorító hüvely EAMH-145-24-C34-P

Cikkszám: 1354109

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|----------------------|
| Méret | 145 |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Max. fordulatszám | 4000 1/min |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Tehetetlenségi nyomaték | 34 kgmm ² |
| Terméksúly | 229 g |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |