


# ellencsapágy EAMG-U1-50

Cikkszám: 1354281

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	20 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform