


csatlakozó lécz VABM-C8-12E-G14-2-M1-L

Cikkszám: 1361863

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	12 mm
Szelephelyek max.száma	2
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	0.6 Nm
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	5 Nm
Gyártmány súlya	382 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet