

csatlakozó léc

VABM-C8-12E-G14-16-M1-L

Cikkszám: 1361873

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	12 mm
Szelephelyek max.száma	16
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	0.6 Nm
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	5 Nm
Gyártmány súlya	1,093 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet