

csatlakozó léc

VABM-C8-12E-G14-32-M1-L

Cikkszám: 1361878

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|-------------------------------|
| Raszter méret | 12 mm |
| Szelephelyek max.száma | 32 |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás | 0.6 Nm |
| Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés | 5 Nm |
| Gyártmány súlya | 1,907 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material manifold | Alumínium ötvözet |