

# Többszörös csőcsatlakozó KM-22-B

Cikkszám: 13694

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	4 mm
Kötegméret	1
Üzemi nyomás	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. csatlakozások	22
Pneumatikus csatlakozó	3 mm külső Ø-jű tömlőhöz 4 mm külső Ø-jű tömlőhöz 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis