

vákuum szívókorong

VASB-30-1/8-SI-B

Cikkszám: 1377637

FESTO

Sealing ring is included in the scope of delivery.



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	13.9 mm
Névleges méret	3 mm
Szívókorong átmérő	30 mm
Szívókorong térfogat	6.18 cm ³
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szívókorong alak	kerek harmonika, 1,5-szeres
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 200 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	25 N
Gyártmány súlya	7 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	G1/8
Szín	átlátszó
Shore keménység	60 +/- 5
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	VMQ (szilikon)