


# Axiális készlet EAMM-A-L95-190A

Cikkszám: 1378474

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	192 Nm
Gyártmány súlya	5,280 g
Csatlakozófelület, szabályozó	L95
Interfész kód, motor In	190A
Anyag megjegyzés	RoHS konform