


nyomógombos szelep

K/O-3-PK-3

Cikkszám: 13793

FESTO

csatlakozó csomakkal NÁ 3 csőhöz. Nyomógombbal működtethető. A csatlakozások kiválasztása szerint alaphelyzetben lehet nyitott vagy zárt.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges átáramlás	80 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Dugattyú ülék
Névleges méret	2.5 mm
Vezérlési fajta	közvetlen
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Működtető erő alaphelyzetben zárt	24 N
Működtető erő alaphelyzetben nyitott	17 N
Gyártmány súlya	20 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 2	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 3	PK-3
Material seals	NBR
Material housing	Műanyag