

# kompakt henger


## DPCS-40-15-P

Cikkszám: 1380745

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 15 mm  |
| Dugattyú átmérő                            | 40 mm  |
| Csillapítás                                | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon         |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Működési mód                               | kettősműködésű   |
| Dugattyúrúd vég                            | Külső menet  |
| Konstrukciós felépítés                     | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Hengercső                           |
| Pozíció felismerés                         | nélkül/nincs   |
| Üzemi nyomás                               | 0.6 ... 10 bar   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - Moderate corrosion stress                                  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 80 °C  |
| Felütközési energia a véghelyzetekben      | 0.36 J   |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás        | 633 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 754 N  |
| Mozgatott tömeg                            | 119 g  |
| Gyártmány súlya                            | 296.5 g  |
| Felfogási mód                              | választható/egyéb<br>átmenő furattal<br>menettel               |
| Pneumatikus csatlakozás                    | G1/8   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Anyag információ, fedél                    | Alumínium ötvözet  |
| Anyag információ, dinamikus tömítések      | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Anyag információ, dugattyúrúd              | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |
| Anyag információ, hengercső                | Alumínium ötvözet  |