



# vákuum szívókorong VAS-40-1/4-PUR-B

Cikkszám: 1396092

★ Sztenderd termék program

Sealing ring is included in the scope of delivery.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	3 mm
Névleges méret	4 mm
Szívókorong átmérő	40 mm
Szívókorong térfogat	3.47 cm <sup>3</sup>
Hatékony szívóátmérő	34.4 mm
Csatlakozási helyzet	felt
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szívókorong alak	kerek sík
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	60 N
Gyártmány súlya	26 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	G1/4
Szín	kék
Shore keménység	60 +/- 5
Material of threaded plug	Horgany présöntvény
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	PUR