

# Egyedi csatlakozólap NAS-1/4-NPT-1A

Cikkszám: 13994

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Hossz	24 mm
Üzemi nyomás	16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	NPT1/4-18
2. pneumatikus csatlakozó	NPT1/4-18
4. pneumatikus csatlakozó	NPT1/4-18