


# láncolt lap NAV-1/2-NPT-3C

Cikkszám: 13999

FESTO

DIN ISO 5599/1 szerinti furatképpel, telepszerezéshez, csatlakozások alul.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	190 mm
Üzemi nyomás	16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
12 vezérlő levegő csatlakozás	NPT1/8-27
14 vezérlő levegő csatlakozás	NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/2-14
Pneumatikus csatlakozás 4	NPT1/2-14