

kompakt henger DPCS-25-30-F-PA

Cikkszám: 1409168

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 30 mm |
| Dugattyú átmérő | 25 mm |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Dugattyúrúd vég | Belső menet |
| Konstrukciós felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Üzemi nyomás | 0.6 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - Moderate corrosion stress |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Felütközési energia a véghelyzetekben | 0.18 J |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 221 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 295 N |
| Mozgatott tömeg | 78 g |
| Gyártmány súlya | 245 g |
| Felfogási mód | választható/egyéb átmenő furattal menettel |
| Pneumatikus csatlakozás | M5 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, dinamikus tömítések | TPE-U(PU) |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, hengercső | Alumínium ötvözet |