



Mágnesszelep MFHE-3-1/4-B

Cikkszám: 14329

FESTO

Bekapcsoló szelep a késleltetett nyomásfelfuttatáshoz, kézi segédműködtetéssel.

A mágnestekercs és a csatlakozó nem tartozik a szállítási terjedelembé.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	Tányéros ülék
Áramlási irány	nem visszafordítható
Tömítési elv	lágú
Lefúvás funkció	nem fojtható
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Vezérlési fajta	közvetlen
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
Normál névleges átáramlás	1,200 l/min
Kapcsolási idő ki	80 ms
Kapcsolási idő be	12 ms
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Névleges méret	8 mm