

# kompakt henger


## DPCS-20-30-PA

Cikkszám: 1445889

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 30 mm  |
| Dugattyú átmérő                            | 20 mm  |
| Csillapítás                                | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon         |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Működési mód                               | kettősműködésű   |
| Dugattyúrúd vég                            | Külső menet  |
| Konstrukciós felépítés                     | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Hengercső                           |
| Pozíció felismerés                         | közelítéskapcsolóhoz   |
| Üzemi nyomás                               | 1 ... 10 bar   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - Moderate corrosion stress                                  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 80 °C  |
| Felütközési energia a véghelyzetekben      | 0.14 J   |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás        | 133 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 189 N  |
| Mozgatott tömeg                            | 48 g   |
| Gyártmány súlya                            | 185 g  |
| Felfogási mód                              | választható/egyéb<br>átmenő furattal<br>menettel               |
| Pneumatikus csatlakozás                    | M5   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Anyag információ, fedél                    | Alumínium ötvözet  |
| Anyag információ, dinamikus tömítések      | TPE-U(PU)  |
| Anyag információ, dugattyúrúd              | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |
| Anyag információ, hengercső                | Alumínium ötvözet  |