


**csatlakozó**  
**EAMC-40-66-14-20**  
Cikkszám: 1452809

**FESTO**



**Adatlap**

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	14 mm
Felfogó átmérő 2	20 mm
Méret	40
Névleges hossz	66 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,500 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	42.3 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	21 Nm
Gyártmány súlya	139 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform