


axiális készlet EAMM-A-F28-40G

Cikkszám: 1454251

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	8.2 Nm
Gyártmány súlya	280 g
Csatlakozófelület, szabályozó	F28
Interfészkód, motor In	40G
Anyag megjegyzés	RoHS konform