

# csatlakozó

## EAMC-42-50-12-14

Cikkszám: 1455671

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	12 mm
Felfogó átmérő 2	14 mm
Méret	42
Névleges hossz	50 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	142 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform