


Motor karima EAMF-A-64A/B-67A-S1

Cikkszám: 1460114

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|-------------------|
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Terméksúly | 226 g |
| Interfész kód Motor In | 67 A |
| Tengelykapcsoló ház interfész kódja | 64 A 64B |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |