


Tandem henger DNUT-32- -PPV-A-S6

Cikkszám: 14707

FESTO

mindkét oldalon beállítható véghelyzet-csillapítással.
Kifutó típus. 2008-ig szállítható



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 300 mm
Dugattyú átmérő	32 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 6431
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	S6: hőálló tömítések max. 120 °C-ig
Üzemi nyomás	0.5 ... 8 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 120 °C
Csillapítási hossz	19 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	786 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	924 N
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag információ, fedél	Alumínium présöntvény
Anyag információ, tömítések	FPM
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél