


Tandem henger DNUT-100- -PPV-A-S6

Cikkszám: 14712

FESTO

mindkét oldalon beállítható véghelyzet-csillapítással.
Kifutó típus. 2008-ig szállítható



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 300 mm
Dugattyú átmérő	100 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 6431
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	S6: hőálló tömítések max. 120 °C-ig
Üzemi nyomás	0.5 ... 8 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 150 °C
Csillapítási hossz	30 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	8,442 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	8,992 N
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	G1/2
Anyag információ, fedél	Alumínium présöntvény
Anyag információ, tömítések	FPM
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél