


Olajfékhenger YDR-32-60

Cikkszám: 14903

FESTO

hengeres alakú.

A visszaállási idő 0,4 másodperc, ha a dugattyúrúd csak rövid ideig (<30s) terheljük. Hosszú idejű terhelés (<6h) esetén ez az idő 1 másodpercre is megnövekedhet.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löklet	60 mm
Csillapítás	beállítható kemény karakterisztika
Visszaállítási idő, rövid	0,4 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Környezeti hőmérséklet	0 ... 80 °C
Max.energiafelvétel löketenként	384 J
Max.energiafelvétel óránként	130,000 J
Max.maradó energia	2 J
Gyártmány súlya	1,600 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Acél Horganyzott