

# mágnesszelep

## MVH-5-3/8-B



Cikkszám: 14945

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

mágnestekercssel és kézi segédműködtetéssel, csatlakozó aljzat nélkül.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Szelep funkció                             | 5/2 monostabil                                                 |
| Működtetés fajtája                         | elektromos                                                     |
| Méret                                      | 40 mm                                                          |
| Normál névleges átáramlás                  | 2,000 l/min                                                    |
| Operating pressure MPa                     | 0.25 ... 1 MPa                                                 |
| Üzemi nyomás                               | 2.5 ... 10 bar                                                 |
| Konstruktív felépítés                      | Körtolattyú                                                    |
| Visszaállítás fajtája                      | mechanikus rugó                                                |
| Névleges méret                             | 12 mm                                                          |
| Raszter méret                              | 41 mm                                                          |
| Lefúvás funkció                            | fojtható                                                       |
| Tömítési elv                               | lágý                                                           |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges                                                    |
| Kézi segédműködtetés                       | nyomó                                                          |
| Vezérlési fajta                            | elővezérelt                                                    |
| Vezérlő levegő ellátás                     | belső                                                          |
| Áramlási irány                             | nem visszafordítható                                           |
| Overlap                                    | Positive overlap                                               |
| Max.kapcsolási frekvencia                  | 3 Hz                                                           |
| Kapcsolási idő ki                          | 60 ms                                                          |
| Kapcsolási idő be                          | 22 ms                                                          |
| Max. pozitív vizsgáló impulzus 0 jelnél    | 2,200 µs                                                       |
| Max. negatív vizsgáló impulzus 1 jelnél    | 3,700 µs                                                       |
| Tekercs jellemző                           | 24 V DC; 2,5 W                                                 |
| Megengedett feszültség ingadozás           | +/- 10 %                                                       |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 1 - csekély korróziós károsodás                                |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Tárolási hőmérséklet                       | -40 ... 60 °C                                                  |
| Közeg hőmérséklet                          | -5 ... 50 °C                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                     | -5 ... 50 °C                                                   |
| Gyártmány súlya                            | 750 g                                                          |
| Felfogási mód                              | PR lécre<br>átmenő furattal<br>választható/egyéb               |
| 84 vezérlő lefúvás csatlakozás             | M5                                                             |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | G3/8                                                           |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | G3/8                                                           |
| Pneumatikus csatlakozás 3                  | G3/8                                                           |
| Pneumatikus csatlakozás 4                  | G3/8                                                           |
| Pneumatikus csatlakozás 5                  | G3/8                                                           |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform                                                   |
| Material seals                             | NBR                                                            |
| Material housing                           | Alumínium présöntvény                                          |