

közelítéskapcsoló SMEO-4U-K-LED 230



Cikkszám: 150011

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Reed relével és világító diódával, felfogó készlet nélkül.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	kerek
A következő szabványnak felel meg:	DIN EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Mérési elv	mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsoló kimenet	érintkezőkhöz rendelt bipoláris LED funkció nélkül
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Bekapcsolási idő	≤ 2 ms
Kikapcsolási idő	0.05 ms
Max.kapcsolási frekvencia	500 Hz
Max. kimenő áram, AC	250 mA
Max. kimenő áram, DC	120 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, AC	10 VA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	10 W
Feszültség kimaradás	≤ 4.5 V
Rövidzár védett	nem
Túlterhelés állóság	nincs
Üzemi feszültségtartomány AC	12 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 250 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Kábelhossz	2.5 m
Material cable sheath	PVC
Felfogási mód	tartozékokkal
Meghúzási nyomaték	0.8 Nm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	70 g
Material housing	PET TPE-O
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Védettség	IP67
Lökőfeszültség-szilárdság	4 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Szennyeződés foka	3