

lineáris egység SLE-32- -KF-A


Cikkszám: 150093

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

A központosító csapok vagy központosító hüvelyek a szállítási terjedelemben vannak: a lineáris egység tartalmazza ezeket. A SIEN-... kapcsolót a PV, PH, NV, NH rendelési kóddal az építőszekrényből lehet rendelni. Pótalkatrészként is rendelhető.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Löklet	10 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	32 mm
Meghajtó egység üzemmódja	járom
Csillapítás	Lökéscsillapító, kemény karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstrukciós felépítés	Vezeték
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz induktív érzékelőhöz
Operating pressure MPa	0.15 ... 1.2 MPa
Üzemi nyomás	1.5 ... 12 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	415 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	483 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	1,500 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	31 g
Alapsúly 0 mm löketnél	4,300 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	57 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Material cover	Alumínium ötvény
Material seals	PA
Material housing	Alumínium ötvény
Material piston rod	erősen ötvözött acél
Material cylinder barrel	Alumínium ötvözet