


# időzítő PZVT-30-SEC

Cikkszám: 150238

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	mechanikus lefutásszámláló pneumatikus hajtóművel
Kikapcsolási nyomás	$\leq 0.1$ bar
Üzemi nyomás	2 ... 6 bar
Bekapcsolási nyomás	$\geq 1.6$ bar
Normál névleges átáramlás	50 l/min
Beállítható késleltetési idő	2 ... 30 s
Beállítási pontosság	$\pm 0,6$ s
Szünet időtartam visszaálláshoz	$\geq 200$ ms
Ismétlési pontosság, idő beállítás	$\pm 0,3$ s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP54 védősapkával és előlap kerettel IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	45 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Pneumatikus csatlakozás	Belső menet: M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	ABS