

# Fordító hajtómű

## DRQ-50- -90-PPV-A


Cikkszám: 150245  
Kifutó termék

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, beállítható véghelyzet-csillapítással és holtjáték-kiegyenlítő fogaskerekes hajtóművel.  
Változatok 0 és 89 fok között választható elfordítási szöggel.  
Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Csillapítási szög	84 deg
Fordítási szög	90 deg
Tűrés a véghelyzetekben	6 deg
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Fogasléc/tengely
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	2.5 ... 10 bar
Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál	2.6 Hz
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál	19 Nm
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.016 kgm <sup>2</sup>
Gyártmány súlya	5,030 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag információ, hajtótengely	Edzett acél
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)