

Fordító hajtómű

DRQ-80- -180-PPV-A

Cikkszám: 150252

Kifutó termék

FESTO


érintésmentes helyzetérzékeléshez, beállítható véghelyzet-csillapítással és holtjáték-kiegyenlítő fogaskerekes hajtóművel.

Változatok 91 és 179 fok között választható elfordítási szöggel.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
Csillapítási szög	69 deg
Fordítási szög	180 deg
Tűrés a véghelyzetekben	4 deg
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Fogasléc/tengely
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	2.5 ... 10 bar
Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál	1.3 Hz
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál	75 Nm
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.12 kgm ²
Gyártmány súlya	17,700 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G3/8
Anyag információ, hajtótengely	Edzett acél
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)