


# Közelítéskapcsoló SIEN-4B-NO-S-L

Cikkszám: 150365

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Megfelel a szabványnak                          | EN 60947-5-2  |
| Engedély  | RCM jelzés<br>c UL us - Listed (OL)   |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | EU EMC-irányelv szerint   |
| Névleges kapcsolási távolság                    | 0.8 mm  |
| Biztosított kapcsolási távolság                 | 0.64 mm   |
| Csökkentő tényezők                              | Alumínium = 0,4<br>Rozsdamentes acél St 18/8 = 0,7<br>Réz = 0,3<br>Sárgaréz = 0,4<br>Acél St 37 = 1,0 |
| Környezeti hőmérséklet                          | -25 °C...70 °C  |
| Ismétlési pontosság                             | 0.04 mm   |
| Kapcsolókimenet                                 | NPN   |
| Kapcsolóelem-funkció                            | Nyitó   |
| Max. kapcsolási frekvencia                      | 3000 Hz   |
| Max. DC kapcsolási frekvencia                   | 3000 Hz   |
| Max. kimeneti áram                              | 200 mA  |
| Feszültségesés                                  | 2 V   |
| Rövidzárlat elleni védelem                      | ciklusos  |
| DC üzemi feszültségi tartomány                  | 10 V...30 V   |
| Maradék hullámosság                             | 10%   |
| Üresjáratú áram                                 | 10 mA   |
| Póluscserre elleni védelem                      | minden elektromos csatlakozóhoz   |
| Elektromos csatlakozó                           | 3 pólusú<br>M8x1<br>Csatlakozó  |
| Méret   | 4 mm  |
| Rögzítés módja                                  | beszorított   |
| Beépítés módja                                  | tömör   |
| Terméksúly                                      | 9 g   |
| Ház alapanyaga                                  | erősen ötvözött rozsdamentes acél   |
| Kapcsolásiállapot kijelző                       | Sárga LED   |

| Jellemző                                  | Érték                         |
|---|-------------------------------|
| Védettség                                 | IP67                          |
| LABS konformitás                          | VDMA24364-B2-L                |
| További érzékelő információk kiválasztása | normál kapcsolási távolsággal |
| Elektromos kimenet                        | NPN                           |
| Az érzékelő verziójának kiválasztása      | Alap kivitel                  |