


Közelítéskapcsoló SIEN-M5B-NS-S-L

Cikkszám: 150369

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Névleges kapcsolási távolság	0.8 mm
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Ismétlési pontosság állandó körülmények között	0,01 mm
Kapcsolókimenet	NPN
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Max. kapcsolási frekvencia	5000 Hz
Max. kimeneti áram	200 mA
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Elektromos csatlakozó	3 pólusú M8x1 Csatlakozó
Méret	M5x0,5
Rögzítés módja	ellenanyával
Meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Beépítés módja	tömör
Terméksúly	4.3 g
Ház alapanyaga	PA erősen ötvözött rozsdamentes acél
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...70 °C
Védettség	IP67
Lökőfeszültség-állóság	1 kV
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szennyezettségi fok	3

Jellemző	Érték
További érzékelő információk kiválasztása	normál kapcsolási távolsággal
Elektromos kimenet	NPN
Az érzékelő verziójának kiválasztása	Alap kivitel