


Becsavarható henger EGZ-16-10

Cikkszám: 15040

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 mm
Dugattyú Ø	16 mm
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	egyszeres működésű nyomó
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíciófelismerés	nélkül
Változatok	egyoldali dugattyúrúd
Üzemi nyomás	2 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	109 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	109 N
Rögzítés módja	választhatóan: külső menettel ellenanyával
Pneumatikus csatlakozó	M5
Fedél alapanyaga	POM
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél