



# közelítéskapcsoló SIES-V3B-NS-S-L

Cikkszám: 150490

FESTO

induktív, különleges kivitel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Névleges kapcsolási távolság	2 mm
Garantált kapcsolási távolság	1.6 mm
Csökkentési tényezők	Alumínium = 0,45 Nemesacél St 18/8 = 0,7 Réz = 0,3 Sárgaréz = 0,5 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Ismétlési pontosság	0.1 mm
Kapcsoló kimenet	NPN
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kapcsolási frekvencia	1,200 Hz
Max. kapcsolási frekvencia, DC	1,200 Hz
Maximális kimenő áram a hőmérséklet függvényében	200 mA ha $\leq 50$ °C 150 mA ha $\leq 85$ °C
Feszültség kimaradás	3.2 V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	10 %
Üresjáratú áram	$\leq 30$ mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	3 sarkú M8x1 Csatlakozó
Méret	15x20x30 mm
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési mód	szintbe építhető
Gyártmány súlya	120 g
Material housing	Horgany présöntvény
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Védettség	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L