



Közelítéskapcsoló SIES-Q40B-PA-X-2L

Cikkszám: 150492

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
Névleges kapcsolási távolság	15 mm
Biztosított kapcsolási távolság	12.2 mm
Csökkentő tényezők	Alumínium = 0,3 Rozsdamentes acél St 18/8 = 0,7 Réz = 0,25 Sárgaréz = 0,3 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
Ismétlési pontosság	0.75 mm
Kapcsolókimenet	PNP
Kapcsolóelem-funkció	Antivalens
Max. kapcsolási frekvencia	100 Hz
Max. DC kapcsolási frekvencia	100 Hz
Maximális kimeneti áram a hőmérséklettől függően	200 mA \leftarrow 50 °C-on 150 mA \leftarrow 85°C esetén
Feszültségésés	3.5 V
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Maradék hullámosság	10%
Üresjáratú áram	40 mA
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs
Csatlakozó ház alapanyaga	PA PBT
Kábelcsavarzat	M20x1,5
Megengedett kábelátmérő	7.5 mm...12.5 mm
Méret	40x40x120 mm
Rögzítés módja	átmenő furattal
Beépítés módja	tömör

Jellemző	Érték
Terméksúly	230 g
Ház alapanyaga	PET
Üzemkész állapot kijelző	Zöld LED
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Védettség	IP65
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
További érzékelő információk kiválasztása	Különleges kialakítás
Elektromos kimenet	PNP
Az érzékelő verziójának kiválasztása	Alap kivétel