


Rögzítő modul EV-32-5

Cikkszám: 150685

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	5 mm
Szorítófelület	Ø 32
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	egyszeres működésű
Üzemi nyomás	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...40 °C
Terméksúly	34 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozó	M3
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Membrán alapanyaga	TPE-U(PU)