


Menesztő FKP-25/32

Cikkszám: 150801

FESTO

a billenő nyomtatók kiküszöbölésére a DGO és DGE lineáris hajtóművön és a párhuzamosan vezetett terhelés egytengelyűségi hibák kiegyenlítéséhez.

Kifutó típus. 2013-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25/32
Sugárirányú eltérés +/-	2 mm
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 120 °C
Hosszú idejű maximális megengedett terhelés az erő irányában +/-	1,100 N
Anyag információ, csap	erősen ötvözött acél
Anyag információ, villa	erősen ötvözött acél
Anyag információ, csúszó darab	Sárgaréz