



# közelítéskapcsoló SME-1-S-LED-24-B

Cikkszám: 150851

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	tömb konstrukció
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsoló kimenet	érintkezőkhöz rendelt bipoláris
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Bekapcsolási idő	$\leq 0.5$ ms
Max.kimeneti áram	1 A
Max.kapcsolási teljesítmény, AC	27 VA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	27 W
Rövidzár védett	nem
Túlterhelés állóság	nincs
Üzemi feszültségtartomány AC	12 ... 27 V
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 27 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Felfogási mód	tartozékokkal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	45 g
Ház színe	fekete
Material housing	Epoxigyanta PET Acél Acél, ónozott Horgany présöntvény
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Védettség	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L