

Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-M5-PK-3-RS-B

Cikkszám: 151164

FESTO

lefúvás fojtására, lengő csatlakozóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	83 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	72 ... 83 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
Engedély	Germanischer Lloyd
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	140 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	120 ... 140 l/min
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	12 g
Anyag információ, becsavarható tengely	nikkelezett
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: szabályozó csavar	Sárgaréz
Anyag információ: lengő csatlakozás	Horgany présöntvény