

# Fojtó-visszacsapó szelep GRLZ-1/4-PK-6-B

Cikkszám: 151197

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Szelepfunkció   | Légbevezető-fojtó-visszacsapó funkció   |
| 1. pneumatikus csatlakozás  | 6 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával   |
| 2. pneumatikus csatlakozó   | G1/4 külső menet  |
| Beállítóelem  | Hornyolt csavar   |
| Rögzítés módja  | becsavarozható  |
| Normál névleges térfogatáram fojtásirányban   | 540 l/min   |
| Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban                                   | 410 l/min...585 l/min   |
| Környezeti hőmérséklet  | -10 °C...60 °C  |
| Robbanásvédelem   | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt<br>1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Beépítési helyzet   | tetszés szerint   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon  | 0.3 bar...10 bar  |
| Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)             | 840 l/min   |
| Normál térfogatáram visszacsapó irányban 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) nyomásnál | 635 l/min...910 l/min   |
| Üzemi közeg   | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint   |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről  | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)  |
| LABS konformitás  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Közeghőmérséklet  | -10 °C...60 °C  |
| Névleges szélesség  | 6 mm  |
| Max. meghúzási nyomaték   | 11 Nm   |
| Terméksúly  | 45 g  |

| Jellemző                              | Érték                       |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beccavarható tengelycsap alapanyaga   | Kovácsolt alumínium ötvözet |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis           |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                         |
| Szabályozó csavar alapanyaga          | Sárgaréz                    |
| Lengő csatlakozó alapanyaga           | Cink-présöntvény            |