


hosszkiegyenlítő VAL-1/4-20

Cikkszám: 151211

★ Sztenderd termék program

vákuum szivókorongokhoz

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szivókorong tartó magasság kiegyenlítő	20 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül
Üzemi nyomás	-0.95 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	118 g
Felfogási mód	With male thread M26x1.5
Szivókorong felfogás	G 1/4
Vákuum csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium
Material bracket	Alumínium POM erősen ötvözött acél, rozsdamentes