

Fordító hajtómű DRQ-50- -270-PPVJ-A


Cikkszám: 151311
Kifutó termék

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, beállítható véghelyzet-
csillapítással és holtjáték-kiegyenlítő fogaskerekes hajtóművel.
Változatok 181 és 269 fok között választható elfordítási szöggel.
Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Csillapítási szög	84 deg
Beállítási tartomány elfordulási szög mindkét oldalon	-7 / + 8 deg
Fordítási szög	270 deg
Csillapítás	Pneumatikus csillapítás, állítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Fogasléc/tengely
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	2.5 ... 10 bar
Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál	1.5 Hz
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál	19 Nm
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.016 kgm ²
Gyártmány súlya	6,900 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag információ, hajtótengely	Edzett acél
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)