


# Fojtószelep GRLO-10-UNF-3/16-B

Cikkszám: 151570

FESTO

viSSzacsapó funkció nélkül, lengő csatlakozóval.  
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó funkció
Pneumatikus csatlakozás 2	UNF10-32
Beállító elem	Hornyolt csavar
Felfogási mód	becsavarható
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C