


vezetőegység FENG-2"- -KF

Cikkszám: 151748

FESTO

golyóscsapágyas vezetékkel, elfordulás elleni biztosítást garantál,
nagy vezetési pontosságot nyújt.

Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	2"
Löklet	0.4 ... 20 "
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstrukciós felépítés	Vezeték
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Tolóerő	15 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	50 g
Alapsúly 0 mm löketnél	4,030 g
Felfogási mód	belső menettel
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Alumínium ötvözet