


# l csavarzat

## LJK-1/8-I/I

Cikkszám: 151784

FESTO

vákuum szívókoronghoz oldalsó levegő csatlakozással, 360 °-ban elfordítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás	-0.95 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	25 g
Szívókorong felfogás	G 1/8
Vákuum csatlakozás	G1/8